

## Description

Questo prodotto non è un tipo di inchiostro termosaldabile, con il materiale avanzato e le tecnologie di produzione, la qualità di questo prodotto può raggiungere il livello internazionale. Per la stampa di cassa del telefono, pallina da golf, penna, vetro, cristallo, legno, ceramica ecc., Questo prodotto è l'inchiostro da stampa perfetto.

Buy one set uv4060,  
to get free white+CMYK 5L uv ink

Buy one APEX UV printer, you're able to get APEX quality  
White + CMYK 5L LED UV INK for free.

[Learn More>](#)

## Application

Materiale acrilico, metallo, vetro, ceramica, legno, PC, PVC, ABS, PS ecc

## Feature

- \* Innocuo, basso contenuto di arom-idrocarburo, privo di elementi metallici dannosi.
- \* Alta velocità induribile, adatta alla stampa ad alta velocità.
- \* Con agenti anti-tack avanzati, senza macchie.
- \* Colore vivido, alta concentrazione di colore, punto mezzatinta nitido.
- \* Eccellente adattabilità, eccellente qualità di trasferimento su macchina.

## Parameters

1. Colore: Abbiamo 5 colori C / M / Y / K / W
2. Resistenza alla luce 7 a 8
3. Odore: leggero
4. PH: 6.5-7.5
5. Viscosità: 4-6cps / 25 °C
6. Punto d'infiammabilità: >100 °C
7. Tensione superficiale: 20-24 Dynes / cm
8. Precisione di filtrazione: <0.5µm
9. Media: materiale acrilico, metallo, vetro, ceramica, legno, PC, PVC, ABS, PS ecc
10. Testina di stampa applicabile: Epson DX5, Desktop DX7, Testina stampante desktop
11. Lampada UV applicabile: lampada a LED (lunghezza d'onda: 395 nm)
12. Confezione: 500ML / 1000ML (250ML per campioni)
13. Nome dell'inchiostro: polimerizzabile a luce UV inchiostri

## Display



## White+CMYK Led UV Ink



Moisturizer



Cleaning Liquid  
for LED UV INK



Pre-treatment Liquid  
for LED UV INK



## Storage Instructions

1. Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato, evitare la luce solare diretta.
2. L'inchiostro è fuori dalla portata dei bambini.
3. Evitare la luce solare dopo aver aperto il sigillo, usare in tempo e tenere lontano dalla polvere nell'inchiostro.
4. Utilizzare acqua in risalita per il lavaggio a fondo in caso di spruzzi negli occhi o di contatto diretto con la pelle, andare in trattamento in caso grave.
5. Non mischiare l'inchiostro con marche e modelli diversi.
6. Se non si utilizza la stampante per un lungo periodo di tempo (più di 7 giorni), è necessario sostituirla con il liquido detergente.
7. Consultare il rivenditore locale o il tecnico aziendale in caso di anomalie.

8. Data di scadenza: 10 mesi (stoccaggio sigillato a temperatura 20-30 °C).

## After Service

---

### 1. Una garanzia di anno

Puoi discutere del funzionamento e della manutenzione con il nostro servizio di supporto tecnico online tramite skype, QQ ecc. Il telecomando sarà fornito su richiesta.

### 2. Supporto tecnico a vita

Il tecnico manterrà online. Non importa che tipo di domande tecniche potresti avere, otterresti una risposta soddisfacente dal nostro tecnico professionale facilmente.

## Superiority

---

**1. MOQ basso:** Può incontrare molto bene la tua attività di display di esempio.

**2. buon servizio:** Nessuna scusa per il servizio di 24 ore.

**3. Buona qualità:** Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità, una buona reputazione nel mercato.

**4. Veloce e & Consegna economica:** Abbiamo un grande sconto da spedizioniere e cargo aereo.

## Innovation

---

**Qualità e & Servizio:** In APEX, la nostra priorità è stata fornire ai nostri clienti prodotti di grande qualità e un servizio clienti di qualità superiore niente scuse.

**Termine d'esecuzione rapido:** Ci impegniamo a completare tutti gli ordini nel tempo più veloce con impegno.

**Prezzo competitivo:** Ci impegniamo costantemente a trovare soluzioni per ridurre i nostri costi di produzione e ridurre i costi di acquisto.

**Offerte speciali:** al fine di mantenere il nostro vantaggio competitivo, stiamo eseguendo offerte speciali sui nostri prodotti promozionali, parti di consumo e servizi personalizzati. Si prega di contattare il nostro team di vendita per vedere come possiamo aiutarvi a risparmiare denaro.

## Notes

---

1. Richiesta di quotazione professionale e comunicazione del paziente.
2. Confermare il prezzo, il tempo di consegna, il campione, il termine di pagamento ecc. Per completare gli ordini.
3. APEX Sales ti fornirà la PROFORMA FATTURA con i dettagli.
4. I clienti effettuano il pagamento per il deposito tramite TT, West Union o Paypal.
5. La produzione iniziale sarà organizzata in termini di tempi di consegna, informeremo i clienti in prima istanza in caso di problemi incerti, regolerà i nuovi tempi di consegna.
6. La produzione centrale ti terrà informato degli ultimi aggiornamenti.
7. Il cliente effettua il pagamento per il saldo prima della spedizione.
8. Fine produzione ti darà la traccia dopo aver organizzato la spedizione. Se hai bisogno di spedizione via mare, ti forniremo anche la foto approvazione.
9. L'ordine si può dire "finito" quando si riceve la merce e si soddisfa con loro e il nostro servizio.
10. Feedback a Microtec in merito a Qualità e & Servizio, feedback sul mercato e & Suggerimenti, possiamo fare di meglio.