

Description

Dit product is geen soort thermisch uithardende inkt, met de geavanceerde materiaal- en productietechnologieën die de kwaliteit van dit product kan bereiken het internationale niveau. Voor het bedrukken van telefoonhoesjes, golfbal, pen, glas, kristal, hout, keramiek enz., Is dit product de perfecte drukinkt.



Application

Acryl, metaal, glas, keramiek, hout, PC, PVC, ABS, PS enz. Materiaal

Feature

- * Onschadelijk, laag gehalte aan arom-koolwaterstof, schadelijk metaalelement vrij.
- * Hoge uithardbare snelheid, geschikt voor afdrukken met hoge snelheid.
- * Met geavanceerde antikleefmiddelen, vlek vrij.
- * Levendige kleuren, hoge kleurconcentratie, heldere halftoonpunten.
- * Uitstekend aanpassingsvermogen, uitstekende overdracht van de kwaliteit op de machine.

Parameters

1. Kleur: We hebben 5 kleuren C / M / Y / K / W
2. Licht snelheid 7 tot 8
3. Geur: zwak
4. PH: 6.5-7.5
5. Viscositeit: 4-6cps / 25 °C
6. Vlampunt: >100 °C
7. Oppervlaktespanning: 20-24 Dynes / cm
8. Filtratie Precisie: <0,5 µm
9. Media: Acryl, Metaal, Glas, Keramiek, Hout, PC, PVC, ABS, PS enz. Materiaal
10. Toepasselijke printerkop: Epson DX5, Desktop DX7, desktop printerkop
11. Toepasselijke UV-lamp: LED-lamp (golflengte: 395 nm)
12. Pakket: 500ML / 1000ML (250ML voor monsters)
13. Inktnaam: UV-licht uithardbaarinkten

Display



White+CMYK Led UV Ink



Moisturizer



Cleaning Liquid
for LED UV INK



Pre-treatment Liquid
for LED UV INK



Storage Instructions

1. Bewaren op een koele, droge en geventileerde plaats, vermijd direct zonlicht.
2. De inkt buiten het bereik van kinderen houden.
3. Vermijd zonlicht na het openen van de verzegeling, gebruik op tijd en blijf uit de buurt van stof in de inkt.
4. Gebruik opkomend water om grondig te wassen als het in de ogen spat of direct in contact komt met de huid, ga in geval van ernstige gevallen naar de behandeling.
5. Meng geen inkt met een ander merk en model.
6. Als de printer lange tijd niet wordt gebruikt (meer dan 7 dagen), moet deze worden vervangen door reinigingsvloeistof.
7. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of bedrijfstechnicus als er iets abnormaals gebeurt.

8. Vervaldatum: 10 maanden (verzegelde opslag onder temperatuur 20-30 °C).

After Service

1. Een jaar garantie

U kunt de bediening en het onderhoud bespreken met onze technicus online ondersteuningsdienst via skype, QQ, enz. Afstandsbediening wordt op verzoek verstrekt.

2. Levenslange technische ondersteuning

De technicus zal online blijven. Welke technische vragen u ook hebt, u krijgt een bevredigend antwoord van ons professionele technicus gemakkelijk.

Superiority

1. Lage MOQ: Het kan heel goed voldoen aan uw voorbeeldvertoning.

2. Goede service: Geen excuses voor 24 uur service.

3. Goede kwaliteit: We hebben strenge kwaliteitscontrole-systeem, goede reputatie in de markt.

4. Snel & Goedkope levering: We hebben grote kortingen van expediteur en luchtvracht.

Innovation

Kwaliteit & Service: Bij APEX hebben onze klanten altijd de beste kwaliteitsproducten en een superieure klantenservice aangeboden geen excuses.

Snelle doorlooptijd: We zijn toegewijd aan het voltooien van alle bestellingen in de snelste tijd met commitment.

Concurrerende prijs: We streven er voortdurend naar manieren te vinden om onze productiekosten te verlagen en de inkoopkosten voor u te verlagen.

Speciale aanbiedingen: om onze voorsprong op de concurrentie te behouden, hebben we speciale aanbiedingen voor onze promotionele producten, verbruiksartikelen en aangepaste diensten. Neem contact op met ons verkoopteam om te zien hoe we u kunnen helpen geld te besparen.

Notes

1. Onderzoek voor professionele offerte en patiëntcommunicatie.
2. Bevestig de prijs, doorlooptijd, steekproef, betalingstermijn enz. Om bestellingen te voltooien.
3. APEX Sales zal u de PROFORMA FACTUUR geven met details.
4. Klanten betalen de aanbetaling via TT, West Union of Paypal.
5. De eerste productie zal in termen van de productietijd worden geregeld, zullen wij klanten in eerste keer informeren als om het even welke onzekere kwesties zullen gebeuren, de nieuwe productietijd aanpassen.
6. Middenproductie houdt u op de hoogte van de nieuwste updates.
7. Klant voert de betaling voor het saldo uit voor verzending.
8. Einde productie geeft u de tracking na het regelen van de verzending. Als je verzending over zee nodig hebt, geven we je ook de foto voor goedkeuring.
9. Bestelling kan "finish" worden genoemd wanneer u de goederen ontvangt en tevreden bent met hen en onze service.
10. Feedback aan Microtec over kwaliteit & Service, marktfeedback & Suggesties, we kunnen het beter doen.